

FLEXEL X[®]

Puhkeamaton solukumirengas


- Tuo säästöjä
- Säilyttää muotonsa
- Kestää pakkasta
- Valmistetaan Suomessa




NOKKAKÄRRYT,
VAUNUT, KÄRRYT,
KÄÄNTÖPYÖRÄT,
SIIRTOALUSTAT,
POLKUAUTOT



PYÖRÄTUOLIJEN JA
ROLLAATTORIEN
TUKIPYÖRÄT,
SÄHKÖMOPOJEN JA
-SKOOTTEREIDEN
PYÖRÄT



RUOHONLEIKKUREIDEN,
MAATALOUSKONEIDEN
JA NIIDEN APULAITEIDEN
TUKIPYÖRÄT



TEOLLISUUDEN
LAITTEIDEN,
LINJASTOJEN JA
KULJETTIMIEN RENKAAT

FLEXELIN RAKENNE

PÄÄLLIRENGAS

Flexelin päällirenkaaksi voidaan valita lähes mikä tahansa riittävän laadukas ilmakumirengas.

SOLUKUMITÄYTE

Oma tuotantona Sastamalassa valmistettu solukumitäyte, jonka joustavuutta säädellään kumin laadulla ja massan viskositeetin määrällä.

FLEXELIN JALKA

Flexelin jalkaosa räätälöidään vanteen leveyden mukaan. Jalkaosa muotoillaan tyypillisesti 1-10 mm vanteen sisähalkaisijaa leveämmäksi, renkaan koosta ja halutusta kovuudesta riippuen.

Flexel- rengas voi korvata lähes minkä tahansa **kooltaan 5.00-8 rengasta** pienemmän ilmakumirenkaan

FLEXELPYÖRÄT



OMALLE VANTEELE VAI VALMIS PAKETTI ?

Flexelrenkas voidaan valmistaa suoraan omaan vanteeseesi sopivaksi tai voimme toimittaa koko flexelpyörän vanteineen. Meiltä löytyy hyvä valikoima eri laitteisiin ja pienkoneisiin soveltuvia vanteita.


KUN TILAA RENGASTA OMALLE VANTEELE

● Flexelrenkas tarvitsee 2-osaisen (halkaistavan) vanteen

Yksiosaiselle vanteelle flexelrenkas saadaan vain, jos renkas valmistetaan suoraan vanteelle. Siinä tapauksessa vanteet on toimitettava meille asennusta varten.

● Ilmoita vanteenpohjan sisäleveys

Vanteiden leveys vaihtelee paljon eri laitteiden ja valmistajien kesken. Jotta flexelrenkaan jalkaosasta tulee oikean kokoinen, tulee meidän tietää vanteenpohjan sisäleveys.



Vanteenpohjan mittaus



Lisätietoja verkossa

www.tradotim.fi
webshop.tradotim.fi



Myynti ja asiakaspalvelu

010 337 3420
info@tradotim.fi

Nopeat toimitukset

Monia flexelrenkaita ja pyöriä on saatavilla suoraan varastostamme.

Räätälöidyt flexelrenkaat toimitetaan asiakkaillemme keskimäärin 4-7 päivän kuluttua tilauksesta